

## Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter

Product ID: USBBT1EDR2



De USBBT1EDR2 USB naar Klasse 1 Bluetooth Adapter met EDR is een ultracompacte adapter die Bluetooth-functionaliteit toevoegt aan een computer via een vrije USB-poort. Dit maakt het mogelijk apparaten draadloos te verbinden binnen een bereik van 100 meter met minimaal stroomverbruik. De USB Bluetooth-adapter voldoet aan de Bluetooth 2.1-specificaties, en ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR) voor overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s. De adapter is uiterst compact uitgevoerd, zodat het gemakkelijk draagbaar is, en onopvallend wanneer aangesloten op een computer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit Bluetooth-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of smartphone aan op uw computersysteem
- Verminder de wirwar van bekabeling door het gebruik van draadloze Bluetooth-apparaten (zoals een toetsenbord/muis) in plaats van de gangbare bekabelde apparaten
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële omgeving waar de computer uit de buurt kan blijven van de werkruimtes

### Features

- Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR
- Klasse 1 apparaat met een effectief bereik van 100 meter
- Ultracompacte vormfactor
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate met overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s
- LED-indicator voor aan/uit

|                                         |                             |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Warranty                    | 2 Years                                                                                                     |
| <b>Hardware</b>                         | Antenneconfiguratie         | Chip Antenna                                                                                                |
|                                         | Chipsetcode                 | CSR - BC0401PC08                                                                                            |
|                                         | Industriestandaarden        | Bluetooth 2.1 + EDR                                                                                         |
|                                         | Interface                   | USB 1.1                                                                                                     |
| <b>Prestaties</b>                       | Frequentie                  | 2.4 GHz ISM                                                                                                 |
|                                         | Frequentiebereik            | 100m (328ft)                                                                                                |
|                                         | Maximale overdrachtsnelheid | 3 Mbit/s                                                                                                    |
|                                         | Modulatie                   | GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK                                                                                       |
|                                         | MTBF                        | 12.000 uur                                                                                                  |
| <b>Connector(en)</b>                    | Type connector(en)          | 1 - Bluetooth klasse 1.0<br>1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk                                      |
|                                         |                             |                                                                                                             |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen          | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016<br>Mac OS® 10.6 - 10.9 |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Systeem- en kabelvereisten  | Vrije USB-poort                                                                                             |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren             | 1 - Power/Standby                                                                                           |
| <b>Voeding</b>                          | Vermogensopname             | 1W                                                                                                          |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur         | -10°C to 50°C (14°F to 122°F)                                                                               |
|                                         | Opslagtemperatuur           | -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)                                                                              |
|                                         | Vochtigheid                 | 75% rel. luchtvochtigheid                                                                                   |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product             | 0.6 in [15 mm]                                                                                              |
|                                         | Gewicht product             | 0 oz [1 g]                                                                                                  |
|                                         | Hoogte product              | 0.3 in [7 mm]                                                                                               |
|                                         | Kleur                       | Zwart                                                                                                       |
|                                         | Lengte product              | 0.9 in [22 mm]                                                                                              |
|                                         | Type behuizing              | Kunststof                                                                                                   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Verpakkingsaantal           | 1                                                                                                           |
|                                         | Verzendgewicht (verpakt)    | 2.6 oz [75 g]                                                                                               |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                 | 1 - USB-naar-Bluetooth-adapter                                                                              |

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.