

## **50cm USB 2.0 A auf B Kabel - St/St**

Product ID: UUSBHAUB50CM



Das 0,5 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB50CM ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten mit Micro-USB-Anschluss (z. B. BlackBerry® oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen.

Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro-USB- und USB-Geräten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Hervorragendes Ersatzkabel zum Anschließen von mobilen Geräten mit Micro USB-Anschluss an einen Computer mit Standard-USB A-Port

### Features

- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 GBit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	0.5 m [1.6 ft]
	Produktgewicht	19 g [0.7 oz]
	Produktlänge	0.5 m [1.6 ft]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	25 g [0.9 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 0,5m Micro-USB-Kabel - A auf Micro B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.