

Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Product ID: USBLT2PCARW



En covoiturage, vous devez tirer au sort la personne qui aura la chance de charger sa tablette sur le chemin du travail ? Vous devez charger votre tablette et votre téléphone en même temps pour pouvoir vous en servir une fois le trajet terminé ?

Quelle que soit la situation, ce chargeur de voiture à deux ports constitue une solution puissante pour charger en même temps deux appareils mobiles pendant que vous roulez.



Charge simultanée

Ce pratique adaptateur 2 en 1 permet de charger n'importe quel appareil mobile Lightning&trade, y compris votre iPad® ou votre iPhone®. Et puisque le câble est directement branché au chargeur, plus de danger de le perdre dans le véhicule ou de devoir le chercher en conduisant.

En outre, le port USB intégré vous permet de charger en même temps un autre appareil Apple®, y compris un deuxième iPad, par ou séparé.

Vous n'avez pas de deuxième appareil Apple ? Cet adaptateur permet également de charger des appareils mobiles Micro USB ou Mini USB, comme un smartphone, une tablette ou un GPS avec un câble Mini/Micro USB.

Charge haute puissance

Quel que soit l'appareil que vous souhaitez charger, vous avez l'assurance de toujours disposer de la bonne charge pour tous vos appareils mobiles.

Chaque port de charge a une puissance de 2,1 A, suffisante pour charger n'importe quel appareil, du téléphone à la tablette. Que vous chargiez deux tablettes en même temps ou un téléphone et une tablette, tous vos appareils mobiles seront prêts lorsque vous en aurez besoin.

Le chargeur de voiture durable blanc à deux ports USBLT2PCARW bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Chargez votre appareil numérique mobile Apple avec Lightning avec le câble de charge Lightning 2,1 A
- Chargez un deuxième appareil numérique mobile avec le port USB 2.0 2,1 A

Features

- 1x câble de charge Lightning 2,1 A
- 1x port USB 2.0 de 2,1 A
- Design compact

Matériel	Warranty	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)
	Connecteur B	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
		1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation	Courant de sortie	Port 1 - 2.1A Port 2 - 2.1A
	Courant d'entrée	2.2 ~ 1.2A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	12 ~ 24 DC
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
	Longueur du produit	13.4 in [340 mm]
	Poids du produit	1.8 oz [52 g]
Informations d'emballage	Poids brut	2.3 oz [64 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Chargeur de voiture Lightning avec port de charge USB supplémentaire, haute puissance 21 watts / 4,2 amp

Product appearance and specifications are subject to change without notice.