

## Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Product ID: UUSBOTGRA



Das rechtsgewinkelte Micro USB On-The-Go-Adapterkabel UUSBOTGRA konvertiert Micro USB OTG-fähige Tablets oder Smartphones in einen USB On-The-Go-Host, an den Sie ein USB-Peripheriegerät wie ein Flash-Laufwerk oder eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur usw., anschließen können. Damit ist es hervorragend geeignet für enge Zeitplanungen und Personen, die auf Reisen arbeiten möchten.

Dank des rechtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses können Sie das Kabel und das USB-Gerät so verbinden, dass Sie weiterhin bequem Zugang zum Mobilgerät haben können und die Zuglast am Anschluss verringert wird.

Das OTG-Adapterkabel ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und auf eine Weise gefertigt, die verlässliche, langlebige Verbindungen gewährleistet. Geliefert mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

**Bitte beachten Sie:** Dieser Adapter ist nur für Geräte geeignet, die USB OTG unterstützen. Schlagen Sie in der Dokumentation nach und/oder wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um sich zu vergewissern, dass Ihr Gerät USB OTG unterstützt.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Fügen Sie einen Standard-USB-Port zu Ihrem Micro USB OTG-fähigen Tablet-PC oder Smartphone hinzu
- Verbinden Sie eine USB-Tastatur oder Maus mit Ihrem Tablet-PC
- Verbinden Sie einen USB-Stick mit Ihrem Tablet-PC, Handy oder eReader für Wechseldatenspeicherung

### Features

- Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	5 in [127 mm]
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produktgewicht	0.2 oz [6 g]
	Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
	Produktlänge	5 in [127 mm]
	Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	0.3 oz [9 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 12 cm rechtsgewinkelter Micro USB-auf-USB-OTG-Hostadapter Stecker/Buchse

Product appearance and specifications are subject to change without notice.