

Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor

Product ID: WALLSTS2



Dieser wandmontierte Sitz-Steh-Schreibtisch für zwei Monitore ist ideal für Bereiche, die zu beengt für einen herkömmlichen Sitz-Steh-Schreibtisch sind. Das kompakte, an der Wand montierte Design kombiniert einen Doppelmonitorarm und eine Tastaturablage mit einer einfachen Höhenverstellung, mit der Sie zwischen Sitzen und Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen

Einfache Höhenverstellung für Sitzen oder Stehen

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 436 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Tastatur und Maus anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.

Vielseitige Positionierung von zwei Monitoren

Dieser Sitz-Steh-Monitorarm trägt zwei Monitore mit bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg). Passen Sie Ihren Monitor mit einer Schwenkung von -15° bis $+15^\circ$ und einer Neigung von 0° bis 30° für einen optimalen Betrachtungswinkel an, oder drehen Sie Ihre Monitore um bis zu 360° für Hoch- oder Querformat.

Nutzen Sie Ihren Raum optimal

Der Steh-Sitz-Tisch lässt sich zur Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Sie können den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°) bewegen, bis Sie die ideale Position gefunden haben.

Großer Arbeitsbereich

Der Monitorarm bietet viel Arbeitsfläche mit einer großen Tastaturablage (449 x 207 mm) und einer herausnehmbaren Ablage (217 x 213 mm) für Ihre Maus, auf der linken oder der rechten Seite.

Der WALLSTS2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für den Einsatz in medizinischen und Einzelhandelsumgebungen mit Merkmalen wie dem Scannerhalter
- Funktioniert gut in Bereichen, in denen viele Benutzer einen schnellen und einfachen Computerzugriff benötigen, in denen der Platz begrenzt ist
- Eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Benutzern mit unterschiedlichen Höhen

Features

- Sparen Sie Platz mit diesem an der Wand montierten Sitz-Steh-Schreibtisch, das zwei Monitore, Barcode-Scanner, Tastatur, Handballenaufgabe und Maus in einem Kombi-System unterstützt.
- Hält Monitore bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg)
- Kompakter Steh-Sitz-Tisch, der sich zur Wand zurückklappen lässt, Tastaturablage bis zu 90° klappbar, platzsparend bei Nichtgebrauch
- Die Arbeitsfläche ermöglicht eine Höhenverstellung per Knopfdruck um bis zu 436 mm
- Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.
- Passen Sie Ihren Monitor mit einer Schwenkung von -15° bis +15° und einer Neigung von 0° bis 30° für einen optimalen Betrachtungswinkel an
- Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben
- Betrachtungsabstand: 408,7 mm
- Drehung von 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige
- Langlebige Konstruktion aus Stahl, Aluminium und Kunststoff
- Eingebautes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
- Geeignet für VESA-Halterungen von 100 x 100 mm und 75 x 75 mm

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	2
	Kabelmanagement	Ja
	Montageoptionen	Wandmontage
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmontierbar	Ja
Leistung	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
	Höhenverstellung	Ja
	Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
	Maximale Anzeigegröße	24in
	Maximale Armlänge	21.6 in [548 mm]
	Neigung	+30° / 0°
	Schwenkung/Drehung	+90°/-90°
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]	
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber
	Gehäusetyp	Aluminum, Steel and Plastic
	Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
	Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
	Produktbreite	26.2 in [66.5 cm]
	Produktgewicht	23 lb [10.4 kg]
	Produkthöhe	21 in [53.3 cm]
	Produktlänge	33.6 in [85.4 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	8.3 in [21.1 cm]
	Package Length	30.9 in [78.5 cm]
	Package Width	15.6 in [39.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	27.5 lb [12.5 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Monitorarm 1 - Tastatureinschub 1 - Klebestreifen 1 - Säule

- 1 - Wandhalterung
- 2 - VESA-Monitorbefestigungen
- 4 - Betonanker
- 4 - Montageschrauben
- 8 - Schrauben, M4 x 10 mm
- 5 - Schrauben, M6 x 10 mm
- 4 - Schrauben, M6 x 12 mm
- 1 - Schraube, M8 x 20 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 1 - Kunststoff-Unterlegscheibe
- 1 - Metall-Unterlegscheibe
- 1 - Schraubendreher für Sockel
- 2 - Unterlegscheiben
- 2 - Drehknöpfe
- 2 - Querstangen
- 1 - Querstangenhalterung
- 1 - Schraubenschlüssel
- 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.