

# Cat6 netwerkkabel - 304,8 m ethernetkabel - solide - CMR-geclassificeerd - zwart

Product ID: WIR6CMRBK



Deze bulk Cat6-kabel biedt betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties. De Cat6-kabel is geschikt voor verticale installatie in een wand.

## Goedgekeurd voor verticale installatie

Deze categorie 6 kabel is getest voor CMR installatie (risers) en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is

## 100% koper voor maximale prestatie

Al onze kabels zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

## **0,26 mm<sup>2</sup> draad voor high-performance netwerkverbindingen**

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,26 mm<sup>2</sup>.

De WIR6CMRBK levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ontworpen voor verticale kabel-installatie zoals in wanden en tussen vloeren en liftschachten waar CMR-brandbeveiliging vereist is
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

### Features

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Ondersteunt betrouwbare 550 MHz/1 Gbps Ethernet-netwerkverbindingen
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen te houden
- ETL-geverifieerd
- Hoogwaardige 0,26 mm<sup>2</sup> koperdraad

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)
<b>Prestaties</b>	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelspecificatie	CAT6 550 MHz
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Maximale overdrachtsnelheid	10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet
	Draaddikte	23 AWG
	Gewicht product	28.1 lb [12.7 kg]
	Kabellengte	1000 ft [304.9 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	1000 ft [304.9 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Type geleider	Massief koper
	Verzendgewicht (verpakt)	30.9 lb [14 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - cat6-kabelrol

Product appearance and specifications are subject to change without notice.