

Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45" a 70" in Acciaio resistente

Product ID: VIDWALLMNT



Questo supporto professionale per video wall multidisplay è caratterizzato da un'innovativa struttura a scomparsa che consente di regolare o allineare i display in modo semplice e veloce.



Sistema versatile per la realizzazione di video wall

Il supporto per video wall, realizzato in acciaio per carichi pesanti, sostiene in sicurezza diversi monitor con dimensioni comprese tra 40" e 70" e con un peso massimo di 70 kg.

Utilizzando diversi supporti da parete VIDWALLMNT, è possibile creare un video wall di grande impatto allineando i display in sincronia. È la soluzione ideale per i display installati negli ambienti pubblici, aziendali e commerciali, in quanto è dotato di un sistema antifurto (che richiede un lucchetto).

Allineamento perfetto dei display

Grazie all'esclusiva struttura a scomparsa, il supporto per video wall consente di allineare i display con precisione impeccabile. Dopo l'installazione, basta premere delicatamente sulla parte anteriore del display e il supporto si estende dalla parete per consentire l'accesso al retro dello schermo. Questa caratteristica semplifica l'orientamento e l'inclinazione del display o, se necessario, la sua sostituzione.

Il supporto per video wall consente di effettuare regolazioni minime in 6 punti dell'orientamento, dell'inclinazione e lungo l'asse verticale, per allineare i display con precisione e individuare l'angolo di visuale perfetto. Il display può essere inclinato a $+3^{\circ}/-5^{\circ}$, orientato a $+1,2^{\circ}/-1,2^{\circ}$ e ruotato a $+3^{\circ}/-3^{\circ}$. Le staffe a scorrimento laterale consentono di spostare il display a sinistra o a destra per un allineamento perfetto nel video wall.

Installazione e manutenzione semplificate

Il sistema di montaggio per video wall è pensato per agevolare le attività di installazione e manutenzione, rese ancor più semplici dalla struttura a scomparsa. È inoltre dotato di un cavalletto che consente di inclinare comodamente il display fino a 12° , offrendo maggiore spazio per la sistemazione dei cavi o l'accesso alle porte.

Il prodotto VIDWALLMNT è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di creare un video wall di grande impatto nella sala d'attesa di un'azienda, in un punto vendita o in un'area commerciale
- Consente di installare diversi schermi da utilizzare per tenere presentazioni in strutture scolastiche, cliniche o centri congressi
- Ideal in educational facilities, medical or conference centers

Features

- Struttura a scomparsa prolungabile fino a 306 mm per consentire l'accesso alla parte posteriore dello schermo e la regolazione o l'allineamento del display
- 6 punti di regolazione minima (in verticale, dell'inclinazione e dell'orientamento) per una visione ottimale e un allineamento preciso dei display
- Supporta display con dimensioni comprese tra 45" e 70" e con un peso massimo di 70 kg
- Design a basso profilo, con una distanza minima di 142 mm dalla parete
- Struttura in acciaio per carichi pesanti

	Warranty	5 Years	
Hardware	Modello(i) di fori VESA	200x200 mm 300x300 mm 400x200 mm 400x400 mm 600x400 mm	
	N. di display supportati	1	
	Opzioni di montaggio	Montaggio a parete	
	Prestazioni	Anti-theft	Sì
		Capacità di carico	154.7 lb [70 kg]
	Dimensioni massime del display	70"	
	Dimensioni minime display	45"	
	Inclinazione	+3° / -5°	
	Massima estensione del braccio	12 in [306 mm]	
	Video Wall	Sì	
Note/requisiti speciali	Nota	Il supporto per video wall è pensato per garantire un allineamento preciso del display, che può essere inclinato a +3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.	
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	19 in [483 mm]	
	Colore	Nero	
	Larghezza prodotto	12 in [306 mm]	
	Lunghezza prodotto	36.8 in [934 mm]	
	Peso prodotto	34.7 lb [15.7 kg]	
	Tipo enclosure	Steel and Aluminum	
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	36.5 lb [16.5 kg]	
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - piastra di fissaggio a parete 1 - modulo di regolazione 2 - staffe di adattamento 2 - fermi 2 - linguette di plastica 1 - chiave a brugola	

- 4 - viti M5x14 mm
- 4 - Viti M6x14 mm
- 4 - Viti M8x20 mm
- 4 - Viti M6x30 mm
- 4 - Viti M8x30 mm
- 4 - rondelle rettangolari
- 8 - distanziali piccoli
- 4 - distanziali grandi
- 6 - Viti 6,3x55 mm
- 6 - tasselli per calcestruzzo
- 6 - Guarnizioni
- 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.