

2 Port HDMI Switch - Automatischer HDMI Umschalter

Product ID: VS122HDMIU



Mit dem automatischen Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Switch VS122HDMIU kann ein Display von 2 elektronischen Geräten oder Computern verwendet werden. Zudem können HDMI-Signale priorisiert werden. Der HDMI-Umschalter besitzt einen primären und einen sekundären HDMI-Eingang und gibt standardmäßig automatisch zuerst das Signal des primären Eingangs aus. Wenn das Signal, das am primären Eingang angeschlossen ist, getrennt wird, schaltet das Gerät automatisch auf das Signal des sekundären VGA-Eingangs um. Die automatische Hochgeschwindigkeits-HDMI-Switch-Box wurde für maximale Steuerungsmöglichkeiten und Vielseitigkeit entwickelt. Die angeschlossenen Signale können manuell über einfach zu bedienende Frontblendentasten gesteuert werden, mit denen Sie zwischen Videoquellen umschalten können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal zum Umschalten zwischen elektronischen Geräten wie Blu-ray-Player, Satelliten-Receiver, Videospielekonsolen und anderen Geräten
- Wechseln Sie zwischen Computern mit HDMI®-Ausgang.

Features

- Wählt automatisch die Priorität des anzuzeigenden eingehenden Signals.
- Wahlmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Umschalten
- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p
- Kabel von bis zu 10 m Länge können sowohl für Eingänge als auch für Ausgänge verwendet werden
- Kompatibel mit hochschnellem HDMI®
- HDCP-konform

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	HDMI
	Industrienormen	High Speed HDMI®, HDCP
	Ports	2
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Entfernung	10 m / 33 ft
Steckverbinder	Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig) Buchse
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Für Port 1 ist eine höhere Priorität festgelegt als für Port 2, wenn beide Signale anliegen.
Anzeiger	LED-Anzeiger	3 - Zwei grüne für Displaystatus und eine rote für Stromversorgung.
Strom	Stromverbrauch	2.7
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	2.3 in [59 mm]
	Produktgewicht	1.2 oz [34 g]
	Produktgröße	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	2.5 in [63 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.4 oz [126 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Automatischer 2-Port HDMI 1.3-Switch
		1 - HDMI-Kabel
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.