

2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Product ID: VS221HD4K



Met de VS221HD4K 2-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met twee HDMI-audio/videobronapparaten. De switch heeft twee onafhankelijke ingangen, die elk een resolutie van 4K en 7.1 surround sound audio ondersteunen.

De 2-poorts switch ondersteunt ook MHL op ingangspoort 1, waardoor u video op voor MHL geschikte mobiele apparaten zoals Samsung Galaxy tablets en smartphones kunt weergeven.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K ondersteuning

U zult versteld staan hoe deze videoswitch Ultra HD beeldkwaliteit behoudt. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. Omdat de switch ook neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergegeven in uw digitale reclametoepassing.

Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering

Deze HDMI switch is gemaakt van massief aluminium, en dus duurzaam en zwaar genoeg om te voorkomen dat de unit wordt opgetild of rondslingert als tegen de aangesloten HDMI-kabels wordt gestoten of deze worden verplaatst. Door zijn compacte design kan de switch ook gemakkelijk in elke vergaderruimte, klaslokaal, thuisbioscoop of digitale reclametoepassing worden geïntegreerd.

Probleemloze bediening met automatische omschakeling en EDID

Deze switch garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Automatische omschakeling stimuleert directe samenwerking tussen collega's, waardoor u uw projector gemakkelijk kunt delen met meerdere bronapparaten in een vergaderruimte of klaslokaal. De VS221HD4K ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening, of direct op het apparaat met in het frontpaneel aangebrachte tuimelschakelaar.

Deze switch bespaart ook tijd tijdens de installatie met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw scherm en vidbronapparaten worden gezonden. EDID-emulatie zorgt voor maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

De VS221HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Deel een 4K tv of projector met twee verschillende 4K videobronnen
- Werk samen met collega's door meerdere gebruikers op hetzelfde scherm aan te sluiten, en tussen invoerapparaten te schakelen
- Geschikt voor digitale reclametoepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven
- Voor uw thuisbioscoop om twee A/V-apparaten op uw tv aan te sluiten, zoals blu-ray spelers, kabel- en satelliet set-top boxes en computers

Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
- Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering
- Probleemloze bediening, met automatische 2-poortsomschakeling
- 2x1 HDMI switch met MHL ondersteuning
- IR-afstandsbediening meegeleverd
- 7.1 surround sound audio
- Compact
- Tuimelschakelaar op frontpaneel
- EDID-emulatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 1.4
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	MHL 2.0
Connector(en)	Connector A	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED 2 - Poortselectie-LED (1 / 2)
	Voeding	Inclusief voedingsadapter
	Ingangsspanning	Inclusief wisselstroomadapter 100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% tot 90%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [61.5 mm]
	Gewicht product	6.3 oz [179 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	3.9 in [100 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts 4K HDMI-switch 1 - IR-kabel 1 - Afstandsbediening 1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.