

# 304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Voldraht Netzwerkkabel - Schwarz

Product ID: WIR5ECMRBK



Das Cat5e-Riser-Kabel WIR5ECMRBK (304,8 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel zur leichteren Erkennung farbcodieren können. Großpackungen sind hervorragend für individuelle Kabelführung geeignet, da genau die für die Installationen erforderliche Länge möglich ist.

Das WIR5ECMRBK ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässig Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

## Riser-fähig

Dieses Cat 5e-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo CMR-Brandschutzgrad benötigt wird.

## **100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis**

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

## **0,25 mm<sup>2</sup>-Kabel**

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm<sup>2</sup> dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke

### Features

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm<sup>2</sup>-Kupferkabel
- Markiertes Kabel

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	24 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1000 ft [304.9 m]
	Leitungstyp	Massives Kupfer
	Produktgewicht	19.8 lb [8.9 kg]
	Produktlänge	1000 ft [304.9 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	9.2 in [23.3 cm]
	Package Length	14 in [35.5 cm]
	Package Width	14 in [35.5 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	21.9 lb [9.9 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 304,8 m Großrolle schwarzes CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.