

## Soporte para Monitor de Montaje en Mesa

Product ID: ARMPIVOT



El brazo ajustable para monitor, modelo ARMPIVOT, permite el montaje de un monitor en uno sencillo pero elegante mástil, sobre un escritorio o una mesa, con ajustes de inclinación, pivotación y altura. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este brazo para monitor incluye una mástil de soporte de 302 mm de altura, la cual ofrece un rango mucho más amplio de ajuste que el ofrecido por un soporte de monitor convencional. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también admite la rotación de modo retrato o paisaje.

El montaje de una pantalla en un mástil de soporte instalado sobre la superficie de un escritorio/una mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico, además de ahorrar valioso espacio.

Con capacidad para soportar pantallas de 12" a 30", hasta un peso máximo de 14 kg, este soporte para monitor permite el fácil montaje del monitor e incluye un gancho para la gestión del cableado, a fin de mantenerlos en orden. Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede fijar lateralmente a su escritorio/mesa, o bien instalarlo a través de un ojal de la superficie de una mesa.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de cinco años y soporte técnico gratuito de por vida.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Montaje de una pantalla en un lateral del escritorio o de la mesa, con opciones de ajuste de inclinación, giro y altura
- Montaje vertical de una pantalla a través de un escritorio/una mesa o en la parte superior de un estante de servidor, situándola donde sea necesario
- Elevación de una pantalla por encima de la superficie del escritorio/de la mesa, ideal para distintos ángulos de visión

### Features

- Brazo ajustable para monitor que permite varios ajustes de posición y ángulo de visión
- Soporte para pantallas de 12" a 30" (capacidad para 14 kg)
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- +90°/-15° de inclinación
- rotación de 360° alrededor del mástil de soporte

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Articulado	No
	Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a 60mm
	Montaje en Pared	No
	Número de pantallas admitidas	1
	Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm  100x100 mm
<b>Rendimiento</b>	Ajuste de la altura	Sí
	Capacidad de Carga	30.9 lb [14 kg]
	Fits Curved Display	Sí
	Fits UltraWide Displays	Sí
	Giro / Pivotación	360° alrededor del mástil de soporte
	Inclinación	+90° / -15°
	Rotación de la pantalla	360°
	Tamaño máximo de la pantalla	34"
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0 in [0 mm]
	Ancho del Producto	0 in [0 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	0 in [0 mm]
	Peso del Producto	4.4 lb [2 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
	Ancho de la Caja	21.6 in [54.8 cm]
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.7 lb [2.6 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Mástil de soporte  1 - Soporte para el monitor

- 1 - Mordaza en C (grande)
- 1 - Mordaza en C (pequeña)
- 1 - Tornillo de rosca manual
- 1 - Placa de presión
- 4 - Tornillos de mariposa
- 4 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
- 4 - Tornillos con cabeza hexagonal M5 x 14 mm
- 1 - Arandela redonda macho
- 1 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 15 mm
- 1 - Arandela redonda hembra
- 1 - Clip para cable
- 1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
- 1 - Llave Allen M3 (2,5 mm)
- 1 - Manual de Instrucciones

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.