

## Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

Product ID: CDP2VGAUCPW



Questo adattatore USB-C a VGA consente di collegare un display VGA a un laptop o un MacBook con USB Type-C. È inoltre dotato di tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il laptop durante la trasmissione di un video utilizzando la stessa porta USB-C. L'adattatore è disponibile anche di colore nero (CDP2VGAUCP), in modo da poter scegliere quello che più si adatta allo stile del proprio laptop.

### Alimentazione e video tramite un'unica porta con tecnologia USB Power Delivery

I laptop più piccoli e leggeri sono validissimi sotto il profilo della portabilità, ma offrono un minor numero di porte. Questo adattatore USB-C a VGA supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 watt e dispone di un'ulteriore porta USB-C, in modo da poter ricaricare il laptop tramite il relativo adattatore di alimentazione USB-C, anche durante la trasmissione di un video. Molti laptop come Dell XPS e MacBook Pro supportano la ricarica tramite la porta USB-C con USB Power Delivery. Si consiglia di controllarne le specifiche per avere conferma della compatibilità.

## **Immagini di qualità HD con risoluzioni video fino a 2048x1260**

Per garantire il mantenimento della qualità del segnale video, l'adattatore USB-C supporta risoluzioni VGA fino a 2048x1260 a 60 Hz, incluse le risoluzioni ad alta definizione più diffuse come 1080p e 720p.

## **Connettività con stile per il MacBook o qualsiasi laptop**

Questo adattatore USB Type-C è dotato di una cassa e di un cavo USB-C integrato entrambi di colore bianco per adattarsi allo stile del proprio MacBook. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2VGAUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Collegamento a qualsiasi display VGA quando si è in viaggio
- Collegamento del proprio laptop BYOD a un display VGA sul luogo di lavoro, a scuola o a casa e contemporanea ricarica del laptop
- Presentazioni su un display VGA di grandi dimensioni con il proprio laptop USB-C

### Features

- Tecnologia USB Power Delivery che consente di ricaricare il laptop e collegare contemporaneamente un display VGA utilizzando solo una porta USB-C
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 2048x1280 a 60 Hz, inclusa la risoluzione 1080p
- Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C bianco che corrisponde esattamente ai cavi del proprio MacBook

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100
	Ingresso AV	USB Type-C
	Uscita AV	VGA
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
	Widescreen supportato	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i> Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0~90% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	1.3 in [33 mm]
	Lunghezza cavo	4 in [102 mm]
	Lunghezza prodotto	5.9 in [150 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.