

## Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 1920 x 1200 - Bianco

Product ID: CDP2VGAUCPW



L'adattatore USB-C a VGA consente di collegare un computer laptop con tecnologia USB-C, come ad esempio un Macbook o MacBook Pro, a un display VGA. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display VGA.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

## **Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C**

Grazie al suo design all-white e al supporto di USB Power Deliver, questo adattatore video USB-C è l'accessorio perfetto per i MacBook con tecnologia USB-C. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Oltre ad abbinarsi perfettamente al computer laptop MacBook o HP® ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort Alternate Mode, ad esempio i computer laptop Windows®.

## **Ricarica del computer laptop**

A differenza di alcuni adattatori video che occupano la porta di ricarica USB-C del computer laptop durante la trasmissione video e impediscono di ricaricare il computer, questo adattatore video offre una porta USB-C aggiuntiva per USB Power Delivery. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop anche durante la trasmissione video, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla seconda porta. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di una sola porta USB-C.

## **Promuove la portabilità**

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

## **Si collega facilmente**

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

## **Immagini ultra nitide**

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB-C per rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.

Il prodotto CDP2VGAUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C
- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore, monitor o TV VGA
- In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

### Features

- Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video VGA usando la stessa porta USB-C, con USB Power Delivery
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Immagini nitide ad alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100
	Porte	2
	Segnale di uscita	VGA
	Tipo convertitori	Adattatori
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0~90% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	1.3 in [33 mm]
	Lunghezza prodotto	5.9 in [150 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24 g]
	Variante colore	Nero
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.