

Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm

Product ID: CMHOOKMW



L'anneau multidirectionnel de gestion de câbles verticale CMHOOKMW permet d'ajouter un crochet pour câbles à votre rack ou votre armoire de serveurs. Le crochet peut être orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur afin de rassembler et d'organiser vos câbles. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Fait d'acier de qualité supérieure, il mesure 6 cm x 10 cm. Conçu pour des montages flexibles, l'anneau est équipé d'un support à angle droit avec 2 ensembles de trous de fixation, ce qui vous permet d'orienter l'anneau dans la direction convenant le mieux à votre application. Il est possible de fixer plusieurs anneaux sur les racks lorsque vous avez besoin d'une solution polyvalente de gestion de câbles, ce qui peut atténuer la tension sur les câbles attachés.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour l'organisation des armoires de câblage et des câbles de distribution réseau
- Utilisation avec les racks de serveur et les armoires pour des câbles bien rangés

Features

- Crochet de gestion de câbles de 6 cm x 10 cm
- Support à angle droit avec 2 ensembles de trous de fixation pour un positionnement flexible
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Construction robuste en acier

Matériel	Warranty	2 Years
	Hauteur U	1.5U
	Normes de l'industrie	EIA RS310-D
	Orientation	Vertical
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Épaisseur du boîtier	0.1 in [2 mm]
	Poids du produit	6.1 oz [173 g]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	3.2 in [82 mm]
	Package Length	5 in [12.7 cm]
	Package Width	5 in [12.7 cm]
	Poids brut	8.8 oz [250 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Crochet de gestion verticale des câbles
		2 - Vis 10/32
		2 - Vis 12/24
		2 - Écrous cage 24/24

Product appearance and specifications are subject to change without notice.