

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Product ID: DVIDDMM1



Das 30 cm lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM1 ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 30 cm lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Industrienormen	DVI DDWG Standard
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DVI-D (25-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1 ft [0.3 m]
	Produktgewicht	5.6 oz [160 g]
	Produktlänge	1 ft [0.3 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	6.4 oz [180 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 30 cm DVI-D Dual Link-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.