

Backplane à 4 baies pour disques durs SATA/SAS de 3,5" pour 3 baies de 5,25" - Sans tiroir

Product ID: HSB43SATSASB



Ce backplane à quatre baies pour disques SATA/SAS 3,5", installé dans trois baies avant standard de 5,25", facilite le remplacement des disques durs SATA ou SAS de 3,5" de votre serveur ou votre ordinateur de bureau. Dotée d'un design sans tiroir, synonyme d'installation plus rapide, cette baie vous permet d'insérer ou de retirer les disques durs selon vos besoins. Avec sa conception robuste en plastique et aluminium, cette solution pratique facilite l'entretien des disques durs tout en favorisant l'interchangeabilité des données entre plusieurs systèmes.

Échangez facilement les disques durs à chaud

Ce backplane à quatre baies est idéal pour les professionnels des IT (administrateurs système ou utilisateurs) en leur permettant d'échanger rapidement les disques durs. Compatible avec les disques durs SATA et SAS 3,5", cette baie permet de gagner un temps précieux dans les environnements où les disques de stockage doivent être remplacés ou retirés régulièrement, comme dans les salles de serveurs et les centres de données.

Ce backplane avec échange à chaud est la solution idéale pour les grands déploiements de systèmes ou leur mise à niveau, pour les organisations désireuses d'optimiser leurs dépenses informatiques.

Protection des disques durs

Le backplane protecteur est fabriqué en plastique et en aluminium pour assurer la protection de vos disques. Deux ventilateurs intégrés contribuent à optimiser la dissipation de chaleur, pour protéger un peu plus encore vos disques.

Des transferts de données rapides

Pour optimiser la vitesse et les performances de vos disques durs, le rack mobile prend en charge les technologies SAS I et II et SATA I, II et III et offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est couplé avec un contrôleur compatible.

Le modèle HSB43SATSASB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Offre une solution économique permettant la création ou la mise à niveau des systèmes informatiques des organisations comme les agences gouvernementales, les petites et moyennes entreprises, les établissements scolaires, les installations médicales et les organisations militaires
- Facilite l'échange à chaud des disques durs dans les environnements où ils doivent être remplacés ou retirés régulièrement (salles de serveurs, centres de données, etc.)
- Idéal pour les applications industrielles ou de stockage d'entreprise telles que la sauvegarde des données, la récupération et l'archivage

Features

- Effectuez des échanges à chaud entre les systèmes, à l'aide de trois baies avant de 5,25" renfermant jusqu'à quatre disques durs SATA ou SAS de 3,5"
- Conception robuste en plastique et aluminium
- Design sans tiroir pour une plus grande facilité d'utilisation
- Prend en charge SAS I/II et SATA I/II/III
- Fréquence d'insertion de 50 000 cycles
- Deux ventilateurs optimisent la dissipation de chaleur

Matériel	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	SAS & SATA
	Installation du disque	Fixe
	Interface	SATA
		SAS
	Nombre de baies 3,5 pouces internes	4
	Nombre de disques	4
	Taille du disque	3.5in
	Touche de verrouillage	Oui
	Type ventilateur à roulement	Double roulement à bille
	Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	2 - 40 mm	
Performance	Capacité échange à chaud	Oui
	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min
	Cycle d'insertion	50 000 cycles
	Débit d'air	4.48 CFM
	Niveau de bruit	21.13 dBA
	Type et débit	SATA/SAS 6 Gbps
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	1 - 4 Pin Fan/LED
	Connecteurs de disque	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - Alimentation/activité du disque
Conditions environnementales	Humidité	5 % ~ 65 %
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur de disque max.	1 in [26.1 mm]
	Hauteur du produit	5 in [12.7 cm]
	Largeur du produit	5.8 in [14.8 cm]
	Longueur du produit	7.7 in [19.5 cm]
	Poids du produit	3.2 lb [1.4 kg]
	Type de boîtier	Plastic and Aluminum
Informations d'emballage	Package Height	8.5 in [21.5 cm]
	Package Length	10 in [25.5 cm]
	Package Width	7.2 in [18.3 cm]
	Poids brut	4.2 lb [1.9 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Rack mobile 4 - Câbles SATA 4 - Câbles adaptateurs d'alimentation LP4 vers SATA et LED 2 - Câbles adaptateurs d'alimentation SATA vers SATA et LED Y 8 - Vis d'installation 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.