

# Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200

Product ID: HD2VGAMICRA



Mit diesem HDMI® auf-VGA-Adapter können Sie einen HDMI-Computer an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor anschließen. Dieser vielseitige Adapter ist mit einem diskreten 3,5-mm-Audioausgang zum Extrahieren des Stereo-Audio-Signals aus einem HDMI-Signal ausgestattet und unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200.

## Vielseitige VGA-Kompatibilität

Der Adapter fügt jedem HDMI-fähigen Computer Kompatibilität mit VGA-Displays hinzu. Durch diese VGA-Unterstützung für Ihr Ultrabook™ oder Chromebook™ stehen Ihnen die Verbindungsmöglichkeiten für fast jeden Projektor oder Monitor in Konferenzräumen zu Verfügung.

## **Müheleose Konfiguration und Bedienung**

Der HDMI-auf-VGA-Adapter benötigt keine Software oder Treiber, sodass Sie die Zeit und den Aufwand sparen, wenn Sie eine schnelle Verbindung herstellen möchten. Zudem ist der Adapter mit einem 3,5-mm-Ausgang ausgestattet, sodass Sie die Möglichkeit haben, Audio direkt vom HDMI-Anschluss zu nutzen.

## **Kompakt für maximale Mobilität**

Dieser kompakte HDMI auf VGA-Adapter ist leicht und mobil und passt ganz leicht in jede Laptotasche. Der Adapter wurde zudem für geringen Strombedarf entwickelt, sodass Sie unterwegs kein unhandliches externes Netzteil mitführen und keine Steckdose suchen müssen.

Dieser Konverter gibt keinen digital verschlüsselten Inhalt wieder.

Der HD2VGAMICRA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweise: Dieser Konverter ist nicht mit Mac-Computern kompatibel, die Intel HD 4000-Karten verwenden (z. B. Mac Mini). Für spezifische Unterstützung für diese Geräte bietet StarTech.com den HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter (MCHD2VGA) an.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Schließen Sie Ihr Ultrabook oder Chromebook an ein Konferenzraum-Display an
- Nutzen Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display
- Führen Sie den Adapter auf Reisen mit, um sicherzustellen, dass der Laptop mit VGA-Displays in BYOD-Anwendungen kompatibel ist

### Features

- Verbessern Sie die Kompatibilität Ihres HDMI-fähigen Ultrabook oder Chromebook durch Hinzufügen von Unterstützung für VGA
- Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (1080p)
- Diskreter 3,5-mm-Audio-Ausgang

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	HDMI
	Chipset-ID	Chrontel - CH7101A-BF
Ports	1	
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo (3,5 mm)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1900x1200 @ 60Hz
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720  Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output  1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Dieser Konverter ist nicht kompatibel mit Mac-Computern, die Intel HD 4000-Karten (Mac Mini) verwenden. Für spezifische Unterstützung für diese Geräte bietet StarTech.com den Mac Mini-zu-VGA-Adapter an - <a href="#">MCHD2VGA</a> .  Dieser Konverter gibt keine digital verschlüsselten Inhalte aus.
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	0.8 in [21 mm]
	Produktgewicht	0.3 oz [8 g]
	Produkthöhe	0.5 in [12.5 mm]
	Produktlänge	2.5 in [62.3 mm]

<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Kompakter HDMI-auf-VGA-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.