

Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K

Product ID: HDVGADP2HD



Questo commutatore a ingresso multiplo consente di collegare sorgenti video e audio DisplayPort (DP), HDMI® e VGA a un singolo display o proiettore HDMI. Lo switch esegue una commutazione manuale o automatica delle sorgenti video e una conversione integrata del segnale per eliminare i costi e i problemi legati all'utilizzo di adattatori aggiuntivi per motivi di compatibilità.

Questo versatile switch A/V supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (1080p) con sorgente VGA e fino a 4K a 30 Hz con sorgenti video DisplayPort e HDMI. Lo switch è dotato di elementi di montaggio per un'installazione ordinata e professionale.



Risparmia tempo usando un singolo switch per le sorgenti DisplayPort, HDMI e VGA

Lo switch A/V è dotato di conversione integrata HDMI, una funzione che consente di connettere due sorgenti HDMI o una sorgente video VGA e DisplayPort al medesimo display HDMI senza utilizzare scaler o adattatori aggiuntivi.

Controllo senza problemi grazie alla commutazione automatica e prioritaria

Il convertitore funziona senza problemi grazie a due modalità di commutazione automatica: rilevazione automatica, che individua e seleziona i dispositivi appena collegati, e selezione prioritaria, che individua la porta da attivare per impostazione predefinita per la commutazione automatica. Lo switch convertitore è un prodotto ideale per le applicazioni di pubblicità digitale, poiché gli switch automatici consentono di sostituire le sorgenti inattive con un ingresso secondario ed evitare imbarazzanti disservizi video.

Permette di concentrarsi sulla presentazione senza preoccuparsi dei collegamenti in sala riunioni

Questo versatile switch A/V, progettato in funzione delle esigenze di sale riunioni e aule scolastiche, offre ingressi HDMI, VGA e DisplayPort a supporto di un'ampia gamma di dispositivi e un convertitore integrato per semplificare il collegamento ai display dell'aula senza adattatori supplementari. Inoltre, la commutazione automatica agevola la collaborazione tra studenti o colleghi semplificando la condivisione del proiettore tra più sorgenti.

Eccellente qualità delle immagini via DisplayPort e HDMI grazie al supporto 4K

Lo switch video preserva la qualità dell'immagine 4K Ultra HD durante la commutazione dei contenuti fra dispositivi sorgente HDMI e DisplayPort come lettori Blu-ray™ e DVD, computer, console per videogiochi, decoder digitali e satellitari e ricevitori A/V.

Il supporto 4K offre una maggiore nitidezza delle immagini e una migliore resa visiva grazie a una risoluzione quadrupla rispetto a quella della modalità 1080p: 8,29 milioni di pixel contro 2,07 milioni. Il prodotto offre un'esperienza visiva più coinvolgente in luoghi come centri congressi, sale riunioni, strutture scolastiche e contesti commerciali.

Se collegato a una sorgente VGA, lo switch supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200. Grazie a un'eccellente risoluzione e qualità d'immagine, il prodotto consente anche di ottimizzare la pubblicità digitale.

HDVGADP2HD è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Se utilizzato con i display di aule o sale riunioni, consente ai relatori di collegare svariati dispositivi
- Commutazione automatica tra decoder o computer in un impianto di home theater
- Consente il collegamento e la commutazione tra sorgenti video VGA, DP e HDMI sui banchi di prova per la risoluzione dei problemi di diversi computer allo stesso tempo

Features

- Elimina i problemi e le spese legati all'utilizzo di adattatori aggiuntivi scegliendo uno switch in grado di utilizzare input VGA, DP e HDMI con un singolo output HDMI
- Controllo semplice con selezione delle porte automatica e prioritaria
- Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 30 Hz
- Retrocompatibile con le risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200 o 1080p
- Hardware di montaggio incluso

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI VGA DisplayPort
	Porte	4
	Uscita AV	HDMI
	Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime
Risoluzioni digitali massime		3840x2160 at 30 Hz
Risoluzioni supportate		HDMI and DisplayPort 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
		VGA 1024 x 768 1280 x 720 (High-definition 720p) 1920 x 1080 (High-definition 1080p) 1920 x 1200
Specifiche audio		Audio stereo da 3,5 mm a 2 canali (VGA) Audio stereo a 2 canali DisplayPort (DP) Audio surround 7.1 (HDMI)
Widescreen supportato		Sì
Connettori/i		Connettore A
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori	Indicatori LED	4 - LED della porta selezionata 1 - LED di stato
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0% ~ 80%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
	Larghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
	Lunghezza prodotto	6.3 in [16.1 cm]
	Peso prodotto	21.7 oz [615 g]
Informazioni confezione	Package Height	2.6 in [65 mm]
	Package Length	8.3 in [21.1 cm]
	Package Width	11.7 in [29.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - switch convertitore
		1 - Telecomando a infrarossi
		1 - Kit viti
		1 - kit di staffe di montaggio
		1 - set di piedini
		1 - Convertitore da RJ-11 a RS-232
		1 - Cavo RJ11
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	1 - Guida di avvio rapido	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.