

Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Product ID: LSATA12



Le câble SATA LSATA12 comprend deux prises de données verrouillables à 7 broches et prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation de disques compatibles.

Les connecteurs verrouillables se verrouillent lorsqu'ils sont connectés à un port SATA capable de les prendre en charge. On obtient ainsi chaque fois une connexion de données robuste et sécuritaire qui évite les débranchements accidentels.

De conception à faible encombrement mais durable, ce câble flexible améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 30 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA

Features

- 2 connecteurs SATA verrouillables
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 30 cm de longueur de câble

	Warranty	Lifetime
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques	Couleur	Rouge
	Longueur de câble	12 in [304.8 mm]
	Longueur du produit	12 in [304.8 mm]
	Poids du produit	0.4 oz [11 g]
	Style de connecteur	A verrouillage
Informations d'emballage	Poids brut	0.6 oz [16 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble SATA avec verrouillage 30 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.