

## Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Product ID: MDP2VGAMM6W



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1,8m), modelo MDP2VGAMM6W, permite que su dispositivo (como dispositivos Macbook® o cualquier Microsoft® Surface™ Pro equipados con mDP) se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que su ordenador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA. El cable tiene un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM6W está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

### Features

- Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
<b>Rendimiento</b>	Longitud Máxima del Cable	6 ft [1.8 m]
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	36 in [91.5 cm]
	Peso del Producto	3.3 oz [94.6 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Longitud de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.