

Cable de Red Ethernet Snagless Sin Enganches Cat 6 Cat6 Gigabit 1m - Negro

Product ID: N6PATC1MBK



El Cable de Conexión Cat 6 (1m), N6PATC1MBK cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 6 asegurando conexiones de red Gigabit confiables y dispone de un jacket de PVC negro de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades.

Con el propósito de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat 6 de alta calidad está provisto de un gancho de ajuste que protege los clips del conector RJ45 de posibles daños y hace que el cable sea menos propenso a engancharse durante la instalación. Además, incluye alivio de tensión moldeado de PVC que contribuye a minimizar el riesgo de dañar el cable pues evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, lo cual podría ocasionar una disminución en el rendimiento de la red.

Fabricado con materiales de primerísima calidad, este Cable de Conexión Cat6 ofrece rendimiento confiable y cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de por Vida.

Cobre 100% - más efectivo en costo

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Alambre Calibre 24 AWG

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre puede afectar la transmisión de alimentación causando acumulación de calor, daño al equipo e incluso un incendio.

Conectores de Oro de 50 micrones

Este cable de conexión Cat 6 dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a un tomacorriente de pared

Features

- Protectores para clips de conectores RJ45
- Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- El alivio de tensión moldeado evita que el cable se doble formando ángulos agudos en el conector RJ45 y de este modo minimiza la tensión en el punto de terminación del enchufe
- Fabricados con componentes de máxima calidad
- Alambre de cobre calibre 24 AWG de alta calidad
- Certificación ETL

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	4 pair UTP
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable	Libre de Enganches
Rendimiento	Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Conector(es)	Conector A	1 - RJ-45 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
Características Físicas	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	1 m [3.3 ft]
	Longitud del Producto	1 m [3.3 ft]
	Peso del Producto	45 g [1.6 oz]
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
Información de la Caja	Altura de la Caja	12 mm [0.5 in]
	Ancho de la Caja	20 cm [7.9 in]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	22 cm [8.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de Conexión Cat6 UTP Libre de Enganches Negro 1m - Certificación ETL

Product appearance and specifications are subject to change without notice.