

Cable 1m de Red Twinax Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa - 10GBASE-CU

Product ID: SFPCMM1M



El cable (de 1 m) SFP+ compatible con Cisco, modelo SFPCMM1M, admite totalmente la conexión en caliente, la conexión directa y soporta las aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits y de canales de fibra conectados mediante puertos SFP+ (del inglés "Small Form Factor Pluggable", conectividad con dispositivos de tamaño compacto).

Diseñado para interconexiones de corta distancia y a alta velocidad, este cable Twinax de latencia baja es una alternativa económica para los sistemas de cable de fibra óptica, ideal para las aplicaciones a corta distancia, como las conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, este cable SFP+ 10GBASE-CU es compatible con las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente), lo cual lo convierte en un reemplazo fiable del cable SFP-H10GB-CU1M.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb
- Conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en rack y entre racks (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)

Features

- 100% compatibilidad garantizada con equipos de Cisco
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- Compatible con las normas SFP+ MSA
- Soporte de tasas de transferencia de datos de 1, 2, 4 y 8 canales de fibra
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
- 0,05 mm², impedancia de 100 ohmios

	Warranty	2 Years
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	10 Gbps
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 0.5 W
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Calibre del Conductor	30 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Peso del Producto	2.6 oz [74 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [83 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable SFP+ Ethernet Twinax (10GbE) de 10 Gigabits (1 m)
	Compatible Brand	Cisco
	Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector

Product appearance and specifications are subject to change without notice.