

Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-BX (de subida) MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km

Product ID: SFP10GBBXUST



Este módulo SFP+ 10GBase-BX (ascendente) le ofrece lo que más necesite en sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado para seguir de forma precisa las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores. El módulo transceptor SFP+ monomodo ofrece una forma, que resulta económica, de agregar, reemplazar o actualizar los puertos de su equipo de red, y está avalado por garantía de por vida.

Ofrece conexiones Ethernet de 10 Gigabits

Con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps y compatibilidad con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) y DOM ("Digital Optical Monitoring", monitorización óptica digital), este módulo SFP LC puede instalarse en cualquier equipo de red de fibra óptica con puerto compatible con MSA. Ofrece conectividad fiable a 10 Gigabits a través de fibra óptica monomodo para redes compatibles con 10GBase-BX, con una distancia máxima de hasta 10km y una longitud de onda óptica de 1270nm Tx / 1330nm Rx.

Diseñado para un rendimiento fiable en red

Este transceptor óptico está diseñado para cumplir o sobrepasar las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). StarTech.com aporta su sólida reputación de soluciones de conectividad de alta calidad a transceptores SFP que están al mismo nivel de rendimiento y fiabilidad que las principales marcas OEM. El compromiso de StarTech.com con las más altas normas ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.

Funcional y ajustable a escala

Dado que ofrece funcionalidad y ajuste a escala, este transceptor por fibra óptica se puede conectar en caliente en cualquier momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una solución versátil y compatible con una amplia gama de equipos de red, lo cual le permite expandir de forma económica la conexión con su red a segmentos remotos.

El transceptor SFP10GBBXUST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplace módulos SFP+ defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA
- Expanda su red a segmentos remotos

Features

- Ofrece conexiones (ascendentes) de 10 Gigabits fiables para redes compatibles con 10GBase-BX
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Compatible con fibra óptica monomodo (conector LC)
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
	WDM	Sí
Rendimiento	DDM	Sí
	Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
	Longitud de Onda	1270nmTx/1330nmRx
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo de Fibra	Modo Único
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12.6 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.9 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.3 in [58.4 mm]
	Peso del Producto	0.8 oz [24 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+

Product appearance and specifications are subject to change without notice.