

Docking station Thunderbolt - HDMI o Mini DisplayPort, USB 3.0, GbE, con cavo Thunderbolt

Product ID: TBDOCKHDPBC



La docking station Thunderbolt™ TBDOCKHDPBC fornisce un singolo punto di collegamento per la workstation domestica/da ufficio, per un'installazione flessibile a una velocità sorprendente. Aggiungere Thunderbolt e le uscite video HDMI, Gigabit Ethernet, un hub USB 3.0 e porte audio da 3,5 mm al laptop dotato di Thunderbolt non è mai stato più semplice.

Collegamento singolo

Per lavorare a una velocità eccezionale! La docking station Thunderbolt riduce i problemi correlati al collegamento di una tipica workstation per laptop consentendo di lasciare il set di periferiche collegato alla docking station. Con un unico collegamento al laptop (ad es. MacBook Pro®, MacBook Air® o Ultrabook™), è possibile mettersi al lavoro in pochi secondi.

Collegamento immediato grazie al cavo Thunderbolt di alta qualità da 1 m incluso, per un maggiore risparmio di tempo e denaro.

Installazione flessibile

Consente di creare uno spazio di lavoro ordinato e personalizzabile, grazie all'ingombro ridotto e al supporto opzionale incluso è possibile posizionare la docking station Thunderbolt sia in orizzontale che in verticale.

Consente il collegamento di un maggior numero di periferiche USB grazie al controller USB 3.0 a 3 porte integrato. I dischi rigidi USB 3.0 esterni traggono vantaggio dalla risposta senza problemi e dalle maggiori velocità di trasferimento dei dati fornite da UASP. Le periferiche USB meno recenti non rappresentano un problema grazie alla compatibilità all'indietro con i dispositivi USB 2.0/1.1.

Velocità formidabile

Permette di incrementare le prestazioni dell'intero sistema grazie al controller dedicato per gestione di I/O preinstallati rendendo le risorse di sistema disponibili per altre attività. Con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, la tecnologia Thunderbolt supporta contemporaneamente un display ad alta risoluzione e dispositivi dati ad alte prestazioni, permette inoltre di collegare a cascata fino a 6 dispositivi (compatibile con Thunderbolt 1 e 2) per la massima connettività.

Grazie alle uscite integrate per i monitor è possibile espandere la visibilità dello schermo e aumentare la produttività. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (HDMI) e 2560x1440 (Thunderbolt / Mini DisplayPort), la docking station fornisce diverse opzioni per l'aggiunta di display HD esterni.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Nota: quando viene utilizzato un unico display, la docking station permette di collegare un monitor HDMI, DisplayPort o Thunderbolt. L'interfaccia Thunderbolt™ sulla docking station è compatibile all'indietro con Mini DisplayPort e, quando è collegata a un monitor DisplayPort, è possibile aggiungere un solo display perché l'HDMI verrà disattivato. Per le configurazioni con doppio display, è possibile collegare un monitor HDMI e un monitor Thunderbolt contemporaneamente.

Visualizza altri

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di trasformare un MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop o Ultrabook™ dotato di Thunderbolt™ in una potente workstation
- Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop con un singolo collegamento Thunderbolt

Features

- Mini DisplayPort o uscita video HDMI
- Supporto di doppio monitor se si utilizza uno schermo HDMI + Thunderbolt
- Gigabit Ethernet, Audio, 3 porte USB 3.0 con UASP, comprende il cavo Thunderbolt da 1 m
- Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps
- Comprende un supporto opzionale per il posizionamento orizzontale o verticale (tower)
- Supporta il collegamento a margherita di massimo 6 dispositivi Thunderbolt
- Offre un controller dedicato per la gestione di I/O preinstallati

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	1
	ID chipset	Intel - CactusRidge_4C Intel - WGI210AT Fresco - FL1100EX Parade - PS181 Parade - PS8339B NXP - CBTL05023 Texas Instruments - PCM2912A
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	ThunderBolt
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	2560x1440 (Thunderbolt) 1920x1080 (HDMI)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - Thunderbolt™ (20 pin) Femmina 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Software	Compatibilità con sistemi operativi
		Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
	Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi
		Interfaccia Thunderbolt disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	5 A
	Corrente ingresso	1.5 A

	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	7.4 in [189 mm]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [124 mm]
	Peso prodotto	14.5 oz [411 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<p>1 - Docking station Thunderbolt</p> <p>1 - Cavo Thunderbolt 1 m</p> <p>1 - Supporto (con viti)</p> <p>4 - Piedini in gomma</p> <p>1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda</p> <p>1 - Manuale di istruzioni</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.