

Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Product ID: TBLT3MM2M



Ce câble Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) vous permet de vous connecter à n'importe quel port Thunderbolt 3 (USB-C™) pour acheminer de la vidéo et des données vers vos appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort. De plus, ce câble peut charger vos appareils, et vous pouvez brancher jusqu'à six appareils Thunderbolt 3 en série.



Transferts de données plus rapides

Ce câble prend en charge des vitesses de transfert de données de 20 Gb/s lorsqu'il est branché à un appareil Thunderbolt 3. Vous pouvez ainsi transférer des fichiers photo et vidéo à deux fois la vitesse d'un câble USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Par exemple, vous pouvez transférer un film 4K en moins d'une minute. Le câble prend en charge des vitesses de transfert de données de 10 Gb/s lorsqu'il est branché à un appareil USB 3.1.

Compatible USB-C

Le câble Thunderbolt 3 est parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.1 (5 Gb/s) et peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Vous pouvez également connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook ou votre Chromebook™, et des périphériques USB-C, comme votre disque dur portable et votre station d'accueil.

Vidéo 4K complète

Ce câble prend en charge la vidéo 4K 60 Hz complète et DisplayPort 1.2, et est compatible avec les écrans Display existants. Il est parfait pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un moniteur, et offre une résolution, une profondeur de couleur et un contraste étonnants ainsi qu'une qualité de détails incroyable.

Alimentation polyvalente

Ce câble Thunderbolt 3 offre une puissance d'alimentation jusqu'à 60 W pour charger un ordinateur portable ou alimenter un écran, et jusqu'à 15 W pour les appareils alimentés par bus, comme les boîtiers de disque dur.

Mise en réseau Thunderbolt

Ce câble vous permet de facilement établir un pont entre plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3 pour une mise en réseau 10 Gb pair à pair. Il est idéal pour constituer de petits groupes de travail et partager des périphériques comme des imprimantes et des dispositifs de stockage. Vous pouvez également connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 3 pour faciliter les migrations PC.

Le modèle TBLT3MM2M bénéficie d'une garantie de 2 ans.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez-vous à n'importe quel écran ou appareil de données Thunderbolt
- Connectez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 à une station d'accueil et alimentez votre ordinateur portable en même temps, avec le même câble
- Établissez un réseau pair à pair pour plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
- Connectez, chargez et synchronisez vos appareils USB 3.0 ou 3.1 (par exemple, appareils mobiles, disques durs portables et stations d'accueil) avec un ordinateur compatible USB 3.0 ou 3.1 avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s

Features

- Compatible avec les appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort
- Prend en charge un débit de données de 20 Gb/s
- Certifié Thunderbolt
- Vidéo 4K 60 Hz complète
- Connexion à câble unique avec alimentation simultanée de votre ordinateur portable
- Installez en série jusqu'à 6 périphériques

	Warranty	2 Years
Matériel	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Type et débit	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle
	Connecteur B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle
Alimentation	Power Delivery	60W
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.3 in [6.5 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [12.3 mm]
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	3 oz [85 g]
Informations d'emballage	Poids brut	3.2 oz [92 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) de 2 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.