

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

Product ID: VID2VGATV



Este Conversor de vídeo S-vídeo/ Compuesto a VGA permite escalar y convertir vídeo compuesto, s-vídeo y vídeo YCbCr (RGB) a VGA/HDTV – una solución sencilla para conectar equipos desprovistos de VGA/HDTV a dispositivos con VGA o HDTV como por ejemplo monitores CRT, proyectores VGA, pantallas LCD y pantallas de plasma.

El conversor de vídeo detecta automáticamente la resolución de entrada de la fuente y permitiendo personalizar la resolución de salida y la frecuencia de actualización a través de un menú en pantalla fácil de usar – una forma conveniente y simple de obtener el máximo rendimiento de su pantalla HD.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Visualización de señales de vídeo provenientes de reproductores de DVD en proyectores y HDTVs con entrada VGA
- Cámaras de seguridad con señales de s-vídeo o vídeo compuesto que utilizan monitores o televisores VGA
- Permite adaptar cintas VHS con el fin de reproducir vídeos en televisores más nuevos – ideal para el aula
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos a fin de visualizar las imágenes en monitores de PCs
- Permite adaptar equipos de vídeo antiguos y conectarlos a proyectores más modernos – ideal para salas de conferencia

Features

- Ajuste de brillo, contraste, color, nivel RGB y posición horizontal / vertical
- Incluye un soporte de plástico para montaje en pared o instalación en panel lateral
- Salida RGBHV analógica o YPbPr a través de conectores VGA HD-15
- Compatible con entradas de formatos de transmisión universales, incluyendo NTSC y PAL
- Frame buffer de 48 Mbytes para eliminar los saltos de imagen
- Incluye una función de recuperación de memoria que restituye de manera automática la última configuración utilizada

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Active or Passive Adapter | Activo |
| | Entrada A/V | Component |
| | | Composite |
| S-Video | | |
| Salida A/V | Component | |
| | VGA | |
| | No | |
| Rendimiento | Niveles de Señal | Entrada Video @ 1V p-p, 75 ohm Y @ 1 V p-p, 75 ohm Color @ 0.7V p-p, 75 ohm |
| | Resoluciones Admitidas | PC Output (RGBHV, progressive scan) 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024 HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV) 480p, 576p, 720p, 1080i |
| Conector(es) | Conector A | 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra 1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra Input |
| | Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output |
| Observaciones / Requisitos | Nota | Admite varias frecuencias de actualización en la salida de la PC - Consulte el manual del producto para ver la lista completa de frecuencias de actualización |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 2.6A |
| | Consumo de Energía | 13 |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 20 a 90% (sin condensación) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 1.2 in [30 mm] |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ancho del Producto | 3 in [77 mm] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 5.7 in [146 mm] |
| | Peso del Producto | 0.5 lb [0.2 kg] |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 2 lb [0.9 kg] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | <ul style="list-style-type: none"> 1 - Escalador de Video a HDTV/VGA 1 - Soporte de Plástico 1 - Adaptador RCA YCbCr a DIN 8 pines 1 - Cable RCA Compuesto 1 m (3 pies) 1 - Cable S-Video 1,2 m (4 pies) 1 - Cable VGA 1,2 m (4 pies) M/M 1 - VGA a YPbPr 1 m (3 pies) M/M 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS) 1 - Manual del Usuario |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.